



LED kapesní svítilna, Typ: P4R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním. Kompaktní kapesní svítilny ve tvaru tužky resp. přívěšku na klíče.

· **Volitelně na baterie nebo akumulátor.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecí stanice a nabíjecího kabelu USB.

Technický popis

Označení výrobce	P4R
Napětí akumulátorů	1,2 V
Typ akumulátoru	Nikl-metal hydrid
Světelný tok	120 lm
Hmotnost	60 g
Kapacita akumulátoru	0,9 Ah
Celková délka	146 mm
Doba svícení stupeň 2	18 h

Advanced Focus System (AFS)	ano
Osvětlovací těleso	Modul LED
Doba svícení	4 h
Počet obsažených akumulátorů	2
Ø hlavy	15 mm
Světelný tok stupeň 2	10 lm
Ochranná třída IP	IP 54
Zóna ATEX	žádná
Smart Light Technology (SLT)	ne
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Kapesní svítidla

Příslušenství

Sada akumulátorových článků, dobíjecí nabíječka Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081575 LR3
Sada akumulátorových článků, dobíjecí Mezinárodní konstrukční velikost LR3	081570 LR3