

**Vějřovitě brusné kotouče (A), zrna 150, Ø hlavy×šířka hlavy: 25X10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	555035 25X10
GTIN	4027497608911
Třída artiklu	56L

**Popis****Provedení:**

Přihrádkové uspořádání lamel kolem osy nástroje. Zasunuté lamely s čelním lepením.

**Použití:**

Odhrotování otvorů, příčných otvorů a vnitřních povrchů trubek. Brusné lamely se přizpůsobí průměru obrobku. Radiální použití.

**Technický popis**

Ø stopky	6 mm
Maximální počet otáček	18000 min <sup>-1</sup>
Celková délka	100 mm
Brusivo	Korundové brusné zrna (A)
Zkratka brusiva	A
Atribut názvu produktu	zrna 150
Druh produktu	Vějřovitý brusný kotouč

**Údaje o uživateli**

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný		

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	omezené použití
GG(G)	omezené použití
CuZn	vhodný
Plasty, GFK	vhodný
Dřevo	vhodný
suché	vhodný