

**Digitální úchylkoměr rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434004 25
GTIN	4062406272500
Třída artiklu	42C

Popis**Provedení:**

Digitální úchylkoměr kompaktní konstrukce s kontrastním digitálním displejem.

- **Změna směru počítání.**
- **Velmi úzké pouzdro.**

Provedení reklamní text:

Digitální úchylkoměr kompaktní konstrukce s kontrastním digitálním displejem.

Rozsah dodávky:

Včetně pouzdra s poutkem a 1 baterie č. 081560 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický popis

Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Upínací stopka \varnothing h7	8 mm
Měřicí síla	0,8 – 1,7 N
Rozsah měření	0 - 25 mm

Ø pouzdra	58 mm
Kalibrování	C1
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Tloušťka pouzdra	26 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,035 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Úchylkoměr

Služby

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 30 mm	023000 30
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 100 mm	023010 100

Příslušenství

Ocelový dotyk Typ 12	434900 12
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 70 mm	434920 70
Zalomený držák úchylkoměrů 45° Upínací délka 50 mm	434917 50
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 14	434900 14
Výkyvný dotyk	434912
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17

Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Ocelový dotyk Typ 13	434900 13
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 30 mm	434920 30
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 10 mm	434920 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 60 mm	434920 60
Ocelový dotyk Typ 15	434900 15
Ocelový dotyk Typ 16	434900 16
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 20 mm	434920 20
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 100 mm	434920 100
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Ocelový dotyk Typ 11	434900 11
Ocelový dotyk Typ 39	434900 39
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 15 mm	434920 15
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Ocelový dotyk Typ 10	434900 10
Ocelový dotyk Typ 20	434900 20
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 50 mm	434920 50
Ocelový dotyk Typ 28	434900 28
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 40 mm	434920 40
Ocelový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 90 mm	434920 90
Ocelový dotyk Typ 24	434900 24
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Prodloužení pro měřicí dotyky Délka L 80 mm	434920 80