



## LED kapesní svítilna Work s akumulátorem, Typ: P18R-WORK



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Třída artiklu	04B

### Popis

#### Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním. Řada Ledlenser Work, skoro nezníčitelné svítilny pro hrubé použití v komerčním prostředí.

- **Gumový kryt u hlavy lampy a u koncové krytky chrání před úderem a poškozením.**
- **Přídavné čelní sklo chrání čočku před poškrábáním.**

#### Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu a poutka na ruku.

### Technický popis

Doba svícení stupeň 2	4,5 h
Světelný tok	2600 lm
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Ochranná třída IP	IP 54
Osvětlovací těleso	Modul LED
Počet obsažených akumulátorů	1

Zóna ATEX	žádná
Světelný tok stupeň 2	1000 lm
Doba svícení	2,5 h
Ø hlavy	99 mm
Hmotnost	669 g
Typ akumulátoru	Li-Ion
Označení výrobce	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	ano
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Celková délka	183 mm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	ano
Světelný tok stupeň 3	30 lm
Doba svícení stupeň 3	70 h
Druh produktu	Kapesní svítidla