



LED kapesní svítilna Work s akumulátorem, Typ: P7R-WORK



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Třída artiklu	04B

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V **hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě**, jsou všechny kontakty pozlacené, **kvalitní čočky** koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním. Řada Ledlenser Work, skoro nezníčitelné svítilny pro hrubé použití v komerčním prostředí.

- **Gumový kryt u hlavy lampy a u koncové krytky chrání před úderem a poškozením.**
- **Přídavné čelní sklo chrání čočku před poškrábáním.**

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB kabelu, poutka na ruku a nabíjecí stanice.

Technický popis

Světelný tok	900 lm
Celková délka	170 mm
Světelný tok stupeň 2	390 lm
Počet obsažených akumulátorů	1
Napětí akumulátorů	3,7 V
Zóna ATEX	žádná
Doba svícení stupeň 2	3,25 h

Advanced Focus System (AFS)	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Smart Light Technology (SLT)	ano
Doba svícení	2 h
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Osvětlovací těleso	Modul LED
Označení výrobce	P7R-WORK
Kapacita akumulátoru	4,8 Ah
Hmotnost	219 g
Ochranná třída IP	IP 68
Ø hlavy	45 mm
Doba svícení stupeň 3	60 h
Světelný tok stupeň 3	15 lm
Druh produktu	Kapesní svítilna