

Garant GRIDLINE

Montážní vozík pro zásuvky, 46×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 885/0**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

K osazení zásuvkami 46×24G.

Montážní vozík 50×28G se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2 dvousložkovými madly Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Skříňka s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvek přípustné jen s č. 931454 nebo č. 931456 (s otevíráním jednotlivých zásuvek).

Technický popis

Maximální nosnost	600 kg
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	0
Hmotnost	81 kg

Potah nezanechává stopy	ano
Hloubka	700 mm
Výška	885 mm
Ø koleček	125 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná výška	600 mm
Počet dvířek	0
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Šířka	1250 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Korpus nahoře otevřený	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	46x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 50X28

951972 50X28