

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek:
685/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:****Kompletní se zásuvkami 20×20G.**

Montážní vozík v 24×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a posuvnými 2složkovými rukojetěmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Hmotnost	68 kg
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Maximální nosnost	600 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Počet zásuvek	3
Šířka	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	Držák
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Potah nezanechává stopy	ano
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná výška	400 mm
Počet dvířek	0
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Výška	685 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Se zvýšenou hranou	ano
Ø koleček	125 mm
ComfortClose	ne
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	400 mm

Korpus nahoře otevřený	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Madlo Typ 1	958490 1
Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930534 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930534 200
Montážní vozík k osazení zásuvkami Výška v mm / počet zásuvek 685/0	930517 685/0
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 24X24	951972 24X24