

Garant GRIDLINE

## Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 685/4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Třída artiklu	9GK

### Popis

#### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

#### Kompletní se zásuvkami 20×20G.

Montážní vozík v 24×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

#### Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 100, 150

#### Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100 %

Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční

Užitná plocha zásuvek v G: Držák

Výška: 685 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 600 mm

Užitná výška: 400 mm

Výška zásuvkové skříňky: 500 mm

Užitná výška zásuvkové skříňky: 400 mm

## Technický popis

Ø koleček	125 mm
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Maximální nosnost	600 kg
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hloubka	600 mm
Výška	685 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	Držák
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná výška	400 mm
Hmotnost	76 kg
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	600 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuvek	4
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná hloubka zásuvek	500 mm

ComfortClose	ne
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Se zvýšenou hranou	ano
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná výška pro zásuvky	400 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G

## Příslušenství

Odblokování jednotlivých zásuvek jednou rukou Zásuvky užitečná šířka v G 20	951020 20
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Madlo Typ 1	958490 1
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930534 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930534 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	930534 50
Montážní vozík k osazení zásuvkami Výška v mm / počet zásuvek 685/0	930517 685/0

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 24X24

---

951972 24X24