

Garant GRIDLINE

Montážní vozík pro zásuvky, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 885/0**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

K osazení zásuvkami 36×24G.

Montážní vozík v 40×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 931354 nebo č. 931356 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Technický popis

Výška	885 mm
Hloubka	700 mm
ComfortClose	ne
Počet zásuvek	0

Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Ø koleček	125 mm
Hmotnost	76 kg
Počet dvířek	0
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1000 mm
Maximální nosnost	600 kg
Užitná výška	600 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 40X28

951972 40X28