

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek:
985/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931145 985/4
GTIN	4062406352646
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:****Kompletní se zásuvkami 26×24G.**

Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými rukojetmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Maximální nosnost	600 kg
-------------------	--------

Se zvýšenou hranou	ano
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Hmotnost	115 kg
ComfortClose	ne
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Hloubka	700 mm
Šířka	750 mm
Počet dvířek	0
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výška	985 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná výška	700 mm
Počet zásuvek	4
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Ø koleček	125 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Korpus nahoře otevřený	ne

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 985/0	931147 985/0
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931166 125
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931166 200
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931166 300
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931166 75
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 30X28	951972 30X28