

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek:  
985/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:****Kompletní se zásuvkami 26×24G.**

Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými rukojetmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Počet dvířek	0
--------------	---

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Potah nezanechává stopy	ano
Hloubka	700 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Maximální nosnost	600 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet zásuvek	5
ComfortClose	ne
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Šířka	750 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Hmotnost	124 kg
Výška	985 mm
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Ø koleček	125 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná výška	700 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Korpus nahoře otevřený	ne

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

## Příslušenství

Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 985/0	931147 985/0
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931166 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931166 125
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931166 200
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931166 75
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 30X28	951972 30X28