

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek:
685/3**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Kompletní se zásuvkami 26×24G.

Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými rukojeťmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet pevných koleček bez brzdy	2
---------------------------------	---

Hmotnost	89 kg
Počet zásuvek	3
ComfortClose	ne
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Hloubka	700 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Maximální nosnost	600 kg
Výška	685 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná výška	400 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Počet dvířek	0
Ø koleček	125 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka zásuvky v G	26
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Se zvýšenou hranou	ano
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	400 mm
Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931166 200
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931166 100
Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 685/0	931147 685/0
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 30X28	951972 30X28