

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek:  
885/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930725 885/5
GTIN	4062406348762
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:****Kompletní se zásuvkami 36×20G.**

Montážní vozík v 40×24G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Počet říditelných koleček s brzdou	2
------------------------------------	---

Hmotnost	131 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuvek	5
Užitná šířka zásuvky v G	36
ComfortClose	ne
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výška	885 mm
Hloubka	600 mm
Šířka	1000 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	600 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Ø koleček	125 mm
Počet dvířek	0
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	36x20
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Korpus nahoře otevřený	ne

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Montážní vozík

## Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930744 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	930744 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930744 75
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930744 200
Montážní vozík k osazení zásuvkami Výška v mm / počet zásuvek 885/0	930727 885/0
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 40X24	951972 40X24