

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek:  
685/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931145 685/4
GTIN	4062406352622
Třída artiklu	9GK

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:****Kompletní se zásuvkami 26×24G.**

Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy.

Nutné pro všechny montážní vozíky.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75 kg

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100 %

Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Výška: 685 mm  
 Šířka: 750 mm  
 Hloubka: 700 mm  
 Užitná výška: 400 mm  
 Výška zásuvkové skříňky: 500 mm  
 Užitná výška zásuvkové skříňky: 400 mm

## Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Hloubka	700 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Výška	685 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Ø koleček	125 mm
Počet zásuvek	4
Maximální nosnost	600 kg
Hmotnost	102 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka	750 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná výška	400 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	24
ComfortClose	ne

Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Počet dvířek	0
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	400 mm
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G

## Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931166 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931166 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931166 50
Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 685/0	931147 685/0
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 30X28	951972 30X28