

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek:
885/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931025 885/5
GTIN	4062406352578
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:****Kompletní se zásuvkami 20×24G.**

Montážní vozík v 24×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka	600 mm
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Maximální nosnost	600 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná výška	600 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Počet zásuvek	5
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Se zvýšenou hranou	ano
Hloubka	700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Výška	885 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
ComfortClose	ne
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Ø koleček	125 mm
Hmotnost	109 kg
Počet dvířek	0
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	600 mm

Korpus nahoře otevřený	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931046 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931046 75
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Montážní vozík k osazení zásuvkami Výška v mm / počet zásuvek 885/0	931027 885/0
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931046 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931046 200