

Garant GRIDLINE

Montážní vozík pro zásuvky, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 685/0**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931147 685/0
GTIN	4062406352677
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

K osazení zásuvkami 26×24G.

Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými rukojeťmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 931166 nebo č. 931168 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Technický popis

Ø koleček	125 mm
Hloubka	700 mm
Potah nezanechává stopy	ano

ComfortClose	ne
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Užitná výška	400 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Hmotnost	55 kg
Maximální nosnost	600 kg
Výška zásuvkové skříňky	500 mm
Počet zásuvek	0
Výška	685 mm
Počet dvířek	0
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná výška pro zásuvky	400 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 30X28

951972 30X28