

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík k osazení zásuvkami, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek:  
885/0****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931027 885/0
GTIN	4062406352585
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

K osazení zásuvkami 20×24G.

Montážní vozík v 24×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Plášť s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 931046 nebo č. 931048 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

**Technický popis**

Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Se zvýšenou hranou	ano

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Počet zásuvek	0
Užitná výška	600 mm
Hloubka	700 mm
ComfortClose	ne
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Maximální nosnost	600 kg
Výška	885 mm
Počet dvířek	0
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Potah nezanechává stopy	ano
Hmotnost	54 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	600 mm
Ø koleček	125 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Korpus nahoře otevřený	ne
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x24G
Druh produktu	Montážní vozík

---

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21

914227 HU21

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 24X28

951972 24X28