

Garant GRIDLINE

Montážní vozík pro zásuvky, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 985/0**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931147 985/0
GTIN	4062406352684
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

K osazení zásuvkami 26×24G.

Montážní vozík v 30×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2složkovými rukojetmi Haptoprene. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Osazení zásuvkami je přípustné jen s č. 931166 nebo č. 931168 (s jednotlivým odblokováním zásuvek jednou rukou).

Technický popis

Hloubka	700 mm
Počet dvířek	0

ComfortClose	ne
Potah nezanechává stopy	ano
Šířka	750 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	700 mm
Ø koleček	125 mm
Hmotnost	65 kg
Maximální nosnost	600 kg
Se zvýšenou hranou	ano
Výška	985 mm
Počet zásuvek	0
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Provedení	pojízdný
Provedení	pro individuální osazení
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 30X28

951972 30X28