

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek:  
885/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931325 885/5
GTIN	4062406352691
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:****Kompletní se zásuvkami 36×24G.**

Montážní vozík v 40×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. <font>Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.</font>

**100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Počet říditelných koleček s brzdou	2
------------------------------------	---

Se zvýšenou hranou	ano
ComfortClose	ne
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Šířka	1000 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hmotnost	153 kg
Hloubka	700 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Maximální nosnost	600 kg
Užitná šířka zásuvky v G	36
Ø koleček	125 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Užitná výška	600 mm
Počet dvířek	0
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Počet zásuvek	5
Výška	885 mm
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Počet výsuvných polic	0
Korpus nahoře otevřený	ne

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36x24G
Druh produktu	Montážní vozík

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	931354 150
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931354 200
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931354 100
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931354 75
Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 885/0	931327 885/0
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 40X28	951972 40X28