


Garant**CNMG 160616, Typ: HB725**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250172 HB725
GTIN	4062406272234
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160616 HB725 Druh: HB725
Lamač třísek: UM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mm
Posuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Rohový rádius	1,2 mm

Hlavní způsob použití	UNI
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Povlak	TiCN
Druh	HB725
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	UM
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení