

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 36×24G, Výška v mm / počet zásuvek:
885/7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:****Kompletní se zásuvkami 36×24G.**

Montážní vozík v 40×28G vždy se 2 vodícími kolečky uloženými v kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s povlakem z polyuretanu, aretovatelná vodící kolečka. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a madly 2K-Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

100% plně výsuvné zásuvky s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm).

Odblokování **jednotlivých zásuvek jednou rukou** – brání otevírání zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Počet zásuvek	7
---------------	---

Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Maximální nosnost	600 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	24
ComfortClose	ne
Počet dvířek	0
Výška	885 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná výška	600 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná šířka zásuvky v G	36
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná plocha zásuvek v G	36×24
Ø koleček	125 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	176 kg
Hloubka	700 mm
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Počet výsuvných polic	0
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Korpus nahoře otevřený	ne

Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931354 75
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931354 100
Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 885/0	931327 885/0
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 40X28	951972 40X28