

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík se zásuvkami 75 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuvek:
885/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	931425 885/6
GTIN	4062406355418
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:****Kompletní se zásuvkami 46×24G.**

Montážní vozík 50×28G se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách, podložkou z rýhované gumy a 2 dvousložkovými madly Haptoprene®. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Skříňka s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou.

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 50 mm resp. 2G (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **otevíráním jednotlivých zásuvek** – brání otevření zásuvek během přepravy. Povinné pro všechny montážní vozíky.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Je možné používat jen nástrčné dělicí příčky GridLine v šířkách 2G, 4G, 6G, 8G, 10G nebo 12 G.

Technický popis

Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka zásuvek	600 mm

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Ø koleček	125 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Užitná šířka zásuvek	1150 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Potah nezanechává stopy	ano
Počet dvířek	0
ComfortClose	ne
Výška	885 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška zásuvkové skříňky	700 mm
Maximální nosnost	600 kg
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Počet zásuvek	6
Užitná šířka zásuvky v G	46
Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka	1250 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	700 mm
Hmotnost	182 kg
Užitná výška	600 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Korpus nahoře otevřený	ne
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1,2 mm

Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	46x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931454 100
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931454 75
Montážní vozík pro zásuvky Výška v mm / počet zásuvek 885/0	931427 885/0
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 4 stranách Rozměr v G 50X28	951972 50X28