

**Garant****„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, pravý, Ø DC: 16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268404 16
GTIN	4062406272845
Třída artiklu	21X

## Popis

### Provedení:

Válcová stopka.

### Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

### Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

## Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Užitná délka L <sub>1</sub>	24 mm
Jmenovitý Ø D	16 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 08..
Celková délka L	125 mm
Řada	„4 v 1“
Způsob použití	pravý

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 42	269028 42
---	-----------