

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky ZCMX 050202, pro „4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Třída artiklu	21K

Technický popis

Povlak	PVD
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	N
Řezná rychlost v_c hlavní použití	200 - 600 m/min
Řezný materiál	HBZ310
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový radius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 050202
Posuv f soustružení	0,05 - 0,4 mm

Technický list

Posuv f vrtání	0,03 - 0,3 mm
Vhodné pro Ø nástroje D _c	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení