

**Garant****„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, levý, Ø DC: 10mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268405 10
GTIN	4062406272906
Třída artiklu	21X

## Popis

### Provedení:

Válcová stopka.

### Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

### Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

## Technický popis

Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Užitná délka L <sub>1</sub>	15 mm
Jmenovitý Ø D	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 05..
Celková délka L	90 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 40

269028 40