

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, levý, Ø DC: 12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268405 12
GTIN	4062406272913
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

Válcová stopka.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

Jmenovitý Ø D	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Užitná délka L ₁	18 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 06..
Celková délka L	100 mm
Řada	„4 v 1“
Způsob použití	levý

Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 41	269028 41
---	-----------