

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 2,25×D, pravý, Ø DC: 16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268408 16
GTIN	4062406272968
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

Válcová stopka **s nákrůžkem.**

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

Délka stopky L_s	50 mm
$\varnothing d_2$	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 42 (IP9; 1,4 Nm)
Užitná délka L_1	36 mm
\varnothing stopky D_s	20 mm
Jmenovitý $\varnothing D$	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 08..

Délka vyložení L _A	43 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 42	269028 42
---	-----------