

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 2,25×D, pravý, Ø DC: 10mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268408 10
GTIN	4062406272944
Třída artiklu	21X

Popis

Provedení:

Válcová stopka **s nákrůžkem**.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

Ø d ₂	16 mm
Užitná délka L ₁	22,5 mm
Délka stopky L _s	42 mm
Jmenovitý Ø D	10 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 05..

Délka vyložení L _A	29 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 40	269028 40
---	-----------