



## Rovná bruska pistolová akumulátorová, Typ: M12FDGA422



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077257 M12FDGA422
GTIN	4058546290672
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorová rovná bruska FUEL™ **úhlová** v kompaktním provedení (celková délka 119 mm). **DRIVE-CONTROL** 4stupňové nastavení rychlosti a citlivý regulátor rychlosti pro dobré ovládání.

#### Rozsah dodávky:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah baterie, nabíječka C12 C, vždy 1× kleština 6 mm a 8 mm, brašna na nářadí.

#### Upozornění:

Vhodné brusné kotouče (CER) najdete od č. 554012, čistící kotouče a kotouče na hrubé čištění pod č. 554050; 554051; 554054 a 554055.

### Technický popis

Hmotnost	0,8 kg
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Rozsah otáček	0 - 24500 min <sup>-1</sup>
Počet obsažených akumulátorů	2

Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø upínacích kleštin	6 - 8 mm
Označení výrobce	M12FDGA-422B
Maximální Ø kotouče	50 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Přímá bruska

## Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna FINE	554055 FINE
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 180	554042 180
Kotouč pro hrubé čištění (SiC) Provedení rouna CRS	554051 CRS
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Kulatý kartáč se stopkoumosazný drát 0,20 mm Ø kartáče D1×šířka osazení L1 30X6 mm	574350 30X6
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Základní sada akumulátorů Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna MED	554055 MED
Kotouč pro hrubé čištění (SiC) Provedení rouna CRS	554050 CRS
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna FINE	554054 FINE
Kulatý kartáč se stopkouocelový drát 0,30 mm Ø kartáče D1×šířka osazení L1 30X6 mm	574000 30X6
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru MB12	073829 MB12
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 280	554042 280

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 100	554042 100
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna MED	554054 MED