



## Přímá bruska akumulátorová, Typ: M12FDGS422



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077258 M12FDGS422
GTIN	4058546290641
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Akumulátorová rovná bruska FUEL™ (celková délka 262 mm). **DRIVE-CONTROL** 3stupňové nastavení rychlosti.

#### Rozsah dodávky:

1× 2,0 / 1× 4,0 Ah baterie, nabíječka C12 C, vždy 1× kleština 6 mm a 8 mm, brašna na náradí.

#### Upozornění:

Vhodné brusné kotouče (CER) najdete od č. 554012, čisticí kotouče a kotouče na hrubé čištění pod č. 554050; 554051; 554054 a 554055.

### Technický popis

Označení výrobce	M12FDGS-422B
Počet obsažených akumulátorů	2
Hmotnost	1 kg
Maximální Ø upínacích kleštin	6 - 8 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Rozsah otáček	0 - 21000 min <sup>-1</sup>

Napětí akumulátorů	12 V
Maximální Ø kotouče	50 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Přímá bruska

## Příslušenství

Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 100	554043 100
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 100	554042 100
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 280	554043 280
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna MED	554054 MED
Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru MB12	073815 MB12
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 50 mm	554093 50
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 180	554043 180
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna FINE	554055 FINE
Kulatý kartáč se stopkou mosazný drát 0,20 mm Ø kartáče D1 x šířka osazení L1 30X6 mm	574350 30X6
Kotouč pro hrubé čištění (SiC) Provedení rouna CRS	554051 CRS
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 280	554042 280
Kotouč pro hrubé čištění (SiC) Provedení rouna CRS	554050 CRS
Li-Ion systém M12B6 Typ akumulátoru MB12	073829 MB12
Dokončovací kotouč z rouna Srovnání zrnitosti 180	554042 180
Základní sada akumulátorů Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Gumový brusný talíř Ø stopky 6 mm středně tvrdý Vnější Ø 75 mm	554093 75
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna FINE	554054 FINE
Čisticí kotouč (A) Provedení rouna MED	554055 MED
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C

Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC

073840 M1218FC

Kulatý kartáč se stopkouocelový drát 0,30 mm Ø kartáče  
D1×šířka osazení L1 30X6 mm

574000 30X6