



Úhlová bruska Deadman, Typ: AGVKB24



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077162 AGVKB24
GTIN	4058546293628
Třída artiklu	03M

Popis

Provedení:

Výkonná úhlová bruska 230 mm:

- Motor PROtector chráněný před prachem s jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.
- Ochrana proti opětovnému rozběhu.
- Přídavná otočná rukojeť s tlumením vibrací.
- Aretace vřetena.

Provedení se samočinným vypínáním, které vypne bezprostředně po uvolnění. Úhlová bruska s brzdou **RAPIDSTOP™** a bezpečnostní spojkou.

Snímatelná prachová ochrana chrání před nečistotami a prodlužuje životnost motoru.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti. Včetně rychloupínací matice FIXTEC.

Technický popis

Hmotnost	5,9 kg
Maximální vibrace dle EN	2,7 m/s ²
Příkon	2400 W
Samočinné vypínání	ano
Zvláštní znaky	FIXTEC

Zvláštní znaky	Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy
Označení výrobce	AGVKB-24-230 EKX DMS
Jemný rozběh	ano
Maximální počet otáček	6500 min ⁻¹
Maximální hloubka řezu	68 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální Ø kotouče	230 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska