



Kufr na nářadí „BIG Twin Move“, Typ: 1



Údaje o objednávce

Artikové číslo	692615 1
GTIN	4003773071549
Třída artiklu	64D

Popis

Provedení:

Odolné provedení z ABS-materiálu, barva černá s hliníkovým rámem po obvodu a kovovými závěsy. Kufr má stabilní a ergonomické držadlo. Pro individuální značení se pro popisovací pole dodávají 2 nálepky. Nástrojové tabule jsou vyrobeny z dutinových desek z PP odolných proti znečištění.

Teleskopická rukojeť zapuštěná ve dnu a dvě vnější kolečka s lehkým chodem nabízí pohodlnou přepravu.

Volně stojící ve všech polohách otevření díky oboustranně umístěným, držákům víka se západkami se závěsovou mechanikou, volně nastavitelný úhel. Možnost jedno nebo oboustranného otevření. Dno a víko je možné otvírat nezávisle na sobě a mají vždy 2 kovové sklopné zámky k upevnění. Dno je možné dodatečně zjistiť 1 třímístným číselným zámekem.

Vnitřní vybavení:

Celkem 95 nástrčných možností:

Víko:

1 nástrojová tabule s 12 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou na přední straně a 10 elastickými lamelami na zadní straně.

1 nástrojová tabule se 7 elastickými lamelami a 1 přihrádkou ve víku.

Střední část s 37 elastickými lamelami.

Dno:

1 miska na dno (upevnění drukem) se 3 podélnými děliči (3× dlouhý).

1 nástrojová tabule s 12 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou jako kryt misky na dno.
Střední část s 15 elastickými lamelami a 13 zásuvnými přihrádkami.

Zatížitelnost kufru: 30 kg

Vnitřní rozměr délka: 490 mm

Vnitřní rozměr šířka: 370 mm

Vnitřní rozměr výška: 210 mm

Hmotnost: 8,6 kg

Technický popis

Vnitřní rozměr délka	490 mm
Vnitřní rozměr výška	210 mm
Hmotnost	8,6 kg
Vnitřní rozměr šířka	370 mm
Označení výrobce	BIG Twin Move
Materiál	ABS
Způsob ukládání nástrojů	Zasouvací přihrádky
Zatížitelnost kufru	30 kg
Pojízdné	ano
Druh produktu	Přepravní systém pro nástroje