



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem ProCORE, Typ: GSB1860PC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070106 GSB1860PC
GTIN	3165140956352
Třída artiklu	03B

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem Bosch pro nejnáročnější šroubování, vrtání a vrtání s příklepem.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chrání motor před přetížením.
- **Mechanické, víceúrovňové vypínání** utahovacího momentu.
- **Praktický klip na opasek (ne 070104).**
- **Integrované LED světlo, ukazatel stavu nabití akumulátoru.**
- **Rychloupínací sklíčidlo.**

S bezkartáčovým elektromotorem.

KickBackControl s automatickým vypnutím v případě zablokování a jedinečnou přesnou spojku. Kompaktní konstrukce, velmi krátká délka hlavy (jen 184 mm) pro perfektní manipulaci (vel. GSB1860PC), proto optimální pro práce na úzkých místech. Lze dovybavit modulem Connectivity. S motorovou brzdou.

Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátoru ProCORE 18 V / 4,0 Ah, nabíječky a L-BOXXu.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073851 a 073866.
Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Bosch 18 V

Označení výrobce: GSB 18V-60 PC

Počet obsažených akumulátorů: 2

Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru: 4 Ah

Napětí akumulátorů: 18 V

Konstrukce motoru: Bezkartáčový motor

Technický popis

Maximální otáčky 2. stupně	1900 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	10 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	2,5 m/s ²
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 600 min ⁻¹
Označení výrobce	GSB 18V-60 PC
Hmotnost	1,9 kg
Maximální Ø vrtání do betonu	10 mm
Maximální utahovací moment měkký	31 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	8 m/s ²
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Typické použití	Strong
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Vhodné pro materiál	Beton
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	Zdivo
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí akumulátoru C18 V	073856 C18
---	------------