



## Akumulátorový vrtací šroubovák ProCORE, Typ: GSR18110C



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070245 GSR18110C
GTIN	4059952525419
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

- **Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.**
- **LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.**
- **Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.**
- **Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.**
- **Softgrip.**

**KickBack-Control** s automatickým vypínáním v případech blokování, rovněž i jedinečná precizní spojka a brzda motoru. 13mm kovové vrtací sklíčidlo Auto-Lock. Vysoký točivý moment. Možné dovybavení o **Connectivity**-Modul.

#### Výhoda:

Celokovové vrtací sklíčidlo.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2x Li-Ion akumulátorů, rychlonabíječky a L-BOXX.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863 – 073867.

### Technický popis

Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Rozsah otáček 2. stupně	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Obal	systemový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V
Maximální utahovací moment tvrdý	110 Nm
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Hmotnost	2,2 kg
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	82 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální utahovací moment měkký	47 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Napětí akumulátorů	18 V
Rozsah otáček 1. stupně	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Označení výrobce	GSR 18V-110C
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Vhodné pro materiál	dřevo
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18V
USP2	Bezkartáčový motor, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, v boxu L-Boxx

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů ProCore Typ akumulátoru,  
napětí akumulátoru C18 V

073863 C18

Akumulátor Li-Ion ProCore Typ akumulátoru, napětí  
akumulátoru C18 V

073856 C18