



Akumulátorová úhlová bruska GWS, Typ: 18V-10SC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077120 18V-10SC
GTIN	3165140960915
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorová úhlová bruska 18 V.

- **O 30% vyšší výkon a o 125% delší doba chodu díky novému motoru EC a díky nové technologii akumulátorů ProCORE18V.**
- **Vyšší bezpečnost díky inteligentnímu brzdicímu systému, který zkracuje dobu brzdění až o 70% a KickBack Control.**
- **Pohodlné používání díky výměně destiček bez použití klíčů.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x ProCORE18V 8.0Ah, upínací přírubby, rychlonabíječky GAL 1880 CV, rychloupínací matice, 1x Bluetooth® Low Energy modulu GCY 42 Professional, ochranného krytu, L-BOXXu, 1/1 vložky do L-BOXXu pro přístroj a nabíječku, přídatné rukojeti Vibration Control.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073851– 073866.

Technický popis

Zastavení zpětného rázu	ano
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jemný rozběh	ne
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 18 V

Technický list

Maximální hloubka řezu	34 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Kapacita akumulátoru	8 Ah
Ochrana proti přepětí	ano
Samočinné vypínání	ne
Označení výrobce	GWS18V-10SC
Maximální Ø kotouče	125 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální počet otáček	9000 min ⁻¹
Hmotnost	2 kg
Obal	systémový kufrík (L-Boxx)
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Úhlová bruska

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/077120-18V-10SC>