

**HOLEX****Ochranné rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094645 7      |
| GTIN           | 4062406273286 |
| Třída artiklu  | 02H           |

**Popis****Provedení:**

Rukavice odolné vůči teplu HOLEX s nehořlavou technologií úpletu 10 GG pro ideální práci s horkými díly.

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Přizpůsobení tvaru                  | velmi dobré      |
| Využití v olejnatém prostředí       | průměrné         |
| Velikost rukavice                   | 7                |
| Využití v mokřím prostředí          | průměrné         |
| Ochrana proti chladu                | není k dispozici |
| Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 2                |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Druh rukavic                         | Ochranné rukavice proti horku  |
| Bez silikonu                         | ano                            |
| Hmat                                 | dobré                          |
| Odolnost vůči proříznutí dle EN 388  | 1                              |
| Odolnost vůči trhání dle EN 388      | 2                              |
| Materiál povlaku                     | Neoprény                       |
| Ochranná kategorie                   | Kategorie III                  |
| Tepelná ochrana                      | velmi dobré                    |
| Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 3                              |
| Vlastnost rukavice                   | Odolnost vůči plameni stupeň 4 |
| EN 388                               | 2131X                          |
| EN 407                               | 4231XX                         |
| Kontaktní teplota do                 | 250 °C                         |
| Sálavé teplo do                      | 4231XX °C                      |
| Materiál nosiče                      | Akryl                          |
| Povlak                               | neopren                        |
| varianta povlaku                     | vnitřní plocha dlaní           |
| Barva                                | černý                          |
| Použití                              | vícerázové                     |
| Rozsah použití                       | Allround                       |
| Technologie pletení                  | 10G                            |
| Ochrana pře teplem do                | 250 °C                         |
| Norma                                | EN 407                         |
| Druh produktu                        | Ochranné rukavice proti horku  |