

HOLEX**Ochranné rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094645 8
GTIN	4062406273293
Třída artiklu	02H

Popis**Provedení:**

Rukavice odolné vůči teplu HOLEX s nehořlavou technologií úpletu 10 GG pro ideální práci s horkými díly.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Využití v mokřem prostředí	průměrné
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Velikost rukavice	8
Ochrana proti chladu	není k dispozici
Tepelná ochrana	velmi dobré

Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	1
Odolnost vůči trhání dle EN 388	2
Hmat	dobré
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti horku
Bez silikonu	ano
Materiál povlaku	Neoprény
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	2
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Ochranná kategorie	Kategorie III
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktní teplota do	250 °C
Sálavé teplo do	4231XX °C
Materiál nosiče	Akryl
Povlak	neopren
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Barva	černý
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	10G
Ochrana pře teplem do	250 °C
Norma	EN 407
Druh produktu	Ochranné rukavice proti horku