

**HOLEX****Ochranné rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: 11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094645 11
GTIN	4062406273323
Třída artiklu	02H

**Popis****Provedení:**

Rukavice odolné vůči teplu HOLEX s nehořlavou technologií úpletu 10 GG pro ideální práci s horkými díly.

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednávce odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Hmat	dobré
Ochranná kategorie	Kategorie III
Ochrana proti chladu	není k dispozici
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388	3
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388	1

Odolnost vůči trhání dle EN 388	2
Materiál povlaku	Neoprény
Odolnost vůči obrušování dle EN 388	2
Bez silikonu	ano
Druh rukavic	Ochranné rukavice proti horku
Velikost rukavice	11
Využití v olejnatém prostředí	průměrné
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Tepelná ochrana	velmi dobré
Vlastnost rukavice	Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388	2131X
EN 407	4231XX
Kontaktní teplota do	250 °C
Sálavé teplo do	4231XX °C
Materiál nosiče	Akryl
Povlak	neopren
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Barva	černý
Použití	vícerázové
Rozsah použití	Allround
Technologie pletení	10G
Ochrana pře teplem do	250 °C
Norma	EN 407
Druh produktu	Ochranné rukavice proti horku