

**Garant****Pár rukavic MASTER CUT D, Velikost rukavice: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094446 7
GTIN	4062406273408
Třída artiklu	01H

**Popis****Provedení:**

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Perfektně se hodí také pro mírně olejnaté práce.

**GARANT MASTER CUT D.** Stupeň ochrany proti proříznutí D, **kompletně bez skleněných a ocelových vláken.** Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.

Rukavice lze až 4krát vyprat při teplotě 40 – 60 °C.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řada	MASTER CUT
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
Technologie pletení	18G

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Materiál nosiče	Speciální příze
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / černá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	D
Druh produktu	Rukavice proti pořezání