

Garant**Pár rukavic MASTER CUT D, Velikost rukavice: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094446 8
GTIN	4062406273415
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Perfektně se hodí také pro mírně olejnaté práce.

GARANT MASTER CUT D. Stupeň ochrany proti proříznutí D, **kompletně bez skleněných a ocelových vláken.** Zesílený ohyb palce pro zvýšení životnosti.

Rukavice lze až 4krát vyprat při teplotě 40 – 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	MASTER CUT
Vlastnost rukavice	zesílení v ohybu palce
Technologie pletení	18G

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Materiál nosiče	Speciální příze
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / černá
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	D
Druh produktu	Rukavice proti pořezání