

Garant**Pár rukavic MASTER CUT B, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094416 10
GTIN	4062406273491
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Přiléhající a pohodlná díky úpletové technologii 18 GG. Příjemný povlak z nitrilové mikropěny pro vynikající cit a vysokou pohyblivost prstů. Díky tomu velice vhodné pro přesnou manipulaci s malými díly s ostrými hranami. Perfektně se hodí také pro mírně olejnaté práce.

GARANT MASTER CUT B. Velmi flexibilní ochranné rukavice proti pořezání se stupněm ochrany proti proříznutí B. Se zesíleným ohybem palce pro zvýšení životnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Velikost rukavice	10
Řada	MASTER CUT
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Technologie pletení	18G

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Materiál nosiče	HPPE
Povlak	Nitrilová pěna
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	šedá / černá
Délka	250 mm
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání