

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: DM/43****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264839 DM/43
GTIN	4251414902879
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopy vyvrtávacích tyčí č. 264930, 264934 a 264938.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Rozhraní: 40 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: DTUNL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: TN.. 1604..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 48 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 27 mm

**Technický popis**

Rozhraní	40 mm
----------	-------

System	DM
Šroub pro podložku	259027 1
Podložka	259033 4
Řada	Master Mute
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	48 mm
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Příložka, šroub, O-kroužek	259036 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TN.. 1604..
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	DTUNL
Celková délka L	35 mm
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

## Příslušenství

Jednotka patek	259508
Jednotka upínky Typ 6	259036 6
Šroub pro podložku	259611
Podložka Typ 4	259033 4
Podložka	259226
Šroub pro podložku Typ 1	259027 1