



Sada siko kleští, Počet kleští: 5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	700050 5
GTIN	4003773082613
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojitě vedení) s upínací pojistkou proti úrazu stisknutím. **Možnost jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka. Vroubkované úchopné čelisti, samosvorné. Kleště černě atrymentované, hlava leštěná, rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Rozsah dodávky:

1 siko kleště č. 705800: vel. 125; 150; 180; 250; 300

Uložení v: Textilní svinovací kapsa

Upozornění:

Sada klešťových klíčů KNIPEX® viz č. 813730 a smíšená sada viz č. 813735.

Technický popis

Počet kleští	5
Označení výrobce	Cobra

Norma	DIN ISO 8976
Nejiskřící	ne
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

Příslušenství

Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 125 mm	705800 125
Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 300 mm	705800 300
Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 150 mm	705800 150
Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 250 mm	705800 250
Siko kleště Cobra® atramentované Celková délka 180 mm	705800 180