

Garant**ZCMX 050204, Typ: HBZ030**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268420 HBZ030
GTIN	4062406271701
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 10 mm

Typ: HBZ030

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 200 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 050204
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HBZ030
Povlak	CVD

Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 200 m/min
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	10 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení