

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg, 36×20G, Výška v mm / počet zásuvek: 900/6A**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	930705 900/6A
GTIN	4062406273699
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 40×24G, se zásuvkami 36×20G. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s diferencovaným vysouváním. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 150, 150, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Při zvedání a přepravě skříňe je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti.

Technický popis

Užitná šířka zásuvky v G	36
Šířka	1000 mm
Počet zásuvek	6

Výška	900 mm
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×20
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	150 mm
Výška čela zásuvek	200 mm
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška	800 mm
Hmotnost	145 kg
Hloubka	600 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška pro zásuvky	800 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet výsuvných polic	0
Nosná konstrukce pod výškově nastavitelné pracoviště	ne
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	36×20G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Sada kleští Počet nástrojů 5	954207 5
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříňe na nářadí k osazení zásuvkami Výška 900 mm	930735 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150 mm	930743 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200 mm	930743 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930743 75
Sada kleští Počet nástrojů 5	954208 5