

uvex**Pár rukavic uvex phynomic airLite B ESD, Velikost rukavice: 7**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	094466 7
GTIN	4048612063729
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

Řada uvex phynomic airLite. Obzvláště lehké rukavice proti pořezání s **ergonomickým tvarem** a vysokým pohodlím při nošení. Optimálně vhodné pro činnosti, při nichž se vyžaduje vysoká **citlivost dotyku**. Mohou se používat jak v ESD oblastech, tak také v oblastech ohrožených výbuchem. Dermatologicky testováno (proDERM®) a bez jakýchkoliv urychlovačů. Díky **aqua-polymerovému povlaku airLite** je zaručena vysoká prodyšnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím.

Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.

Technický popis

Druh rukavic	Protipořezové rukavice
--------------	------------------------

Velikost rukavice	7
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
Technologie pletení	18G
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X32B
Materiál nosiče	Dyneema®Diamond, polyamid, elastan, karbon
Povlak	Nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	modrá / antracitová
Hmotnost	45 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání