

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky ZCMX 060204, pro „4 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268423 HBZ030
GTIN	4062406273804
Třída artiklu	21K

Popis**Provedení:**

Tvrďší substrát pro delší životnost s tenkým CVD-povlakem. Speciální pro rovinná a podélná obrábění.

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
Povlak	CVD
Rohový radius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 060204

Technický list

Řezný materiál	HBZ030
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 200 m/min
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje D_c	12 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení