


Garant**ZCMX 060204, Typ: HBZ140**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268423 HBZ140
GTIN	4062406273842
Třída artiklu	21K

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Technický popis

Povlak	PVD
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 060204
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HBZ140

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	12 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení