

Garant**ZCMX 060204, Typ: HBZ310**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 268423 HBZ310 |
| GTIN | 4062406273828 |
| Třída artiklu | 21E |

Popis

ZCMX 060204 HBZ310 Typ: HBZ310

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 200 - 600 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZCMX 060204 |
| Povlak | PVD |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 4 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 200 - 600 m/min |
| Hlavní způsob použití | N |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | HBZ310 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Posuv vrtání | 0,03 - 0,3 mm |
| Posuv obrábění | 0,05 - 0,4 mm |
| Vhodné pro Ø nástroje D _c | 12 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |