

Garant**ZCMX 060204, Typ: HBZ120**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	268423 HBZ120
GTIN	4062406273835
Třída artiklu	21K

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 060204
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	PVD
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HBZ120
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm

Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Vhodné pro Ø nástroje D _c	12 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení